



UW-AB-L1N

uniway adaptateur Bi-Connect 80 A, 2P, L1N, 36 mm

Caractéristiques techniques

Dimensions

Largeur	36 mm
---------	-------

Architecture

Nombre de pôles	2
-----------------	---

Type de pôles	2P
---------------	----

Courant électrique

Courant assigné nominal	80 A
-------------------------	------

Tension

Tension nominale	690 - 690 V
------------------	-------------

Tension assignée d'emploi Ue	400 - 690 V
------------------------------	-------------

Conditions d'utilisation

Température de stockage/transport	-25 - 70 °C
-----------------------------------	-------------

Durabilité

Sans halogène	Oui
---------------	-----

Conformité REACH	Oui
------------------	-----

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----

Illustrations | dessins

