



FWB53K5

Coffret FWB, univers, IP44, classell, 120mod+média, 800x800x161mm, QC

Caractéristiques techniques

Installation, montage

Adapté à un usage extérieur	Non
Montage	En saillie

Courant électrique

Courant assigné nominal	125 A
-------------------------	-------

Equipement

Nombre de rails	5
Nombre rangées	5
Nombre de travée de large	3
Avec fermeture	Non
Borne à conducteur neutre	Non

Capacité

Nombre de modules	120
-------------------	-----

Fonctions

Avec guide-câble	Oui
------------------	-----

Dimensions

Hauteur	800 mm
Largeur	800 mm
Profondeur	165 mm
Hauteur d'encastrement	800 mm
Largeur de montage	800 mm
Profondeur de montage	161 mm
Nombre d'unités de largeur	36

Cache, porte

Type de poignée	Loquet rabattable
Couvercle/porte transparent(e)	Non

Raccordement

Nombre d'entrée de câbles	12
---------------------------	----

Matière

Matière	Acier
Code RAL	9010

Equipement

Borne de mise à la terre	Oui
--------------------------	-----

Matière

Matériau de la plaque de montage	Acrylnitril-Styrol-Acylester (ASA) Polycarbonate (PC)
----------------------------------	--

Equipement

Plaque de montage incluse	Oui
---------------------------	-----

Sécurité

Classe de protection	Classe II
Résistance aux chocs IK	IK09
Indice de protection IP	IP44
Type de verrouillage	Loquet rabattable et avec crémone Sans serrure

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----