



HWX048HSA

Contact Défaut Déclenchement pour HW2 HW4 (FS)

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant nominal assigné sous 230 V AC15	4 A
---	-----

Connectivité

Type de montage	Clipsé
-----------------	--------

Tension

Type de tension d'alimentation	AC
--------------------------------	----

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Conditions d'utilisation

Température de service	-40 - 70 °C
Température de stockage/transport	-40 - 70 °C

Puissance

Puissance dissipée totale sous IN	0 W
-----------------------------------	-----

Sécurité

Classe de protection (IP)	IP2X
---------------------------	------

Durabilité

Sans halogène	Oui
REACH-sans SVHC	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui