



Hwx048HSA

Fehlermeldeschalter für HW2 HW4 (FS)

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Nennstrom unter 230V AC15

4 A

Anschlussmöglichkeiten

Montageart

Klickbefestigung

Spannung

Versorgungsspannungsart

AC

Frequenz

Frequenz

50 - 60 Hz

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur

-40 - 70 °C

Lager-/Transporttemperatur

-40 - 70 °C

Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom

0 W

Sicherheit

Schutzart IP

IP2X

Nachhaltigkeit

Halogenfrei

Ja

REACH-konform

Ja

RoHS-konform

Ja