



HWX048HSA

Contact Défaut Déclenchement pour HW2 HW4 (FS)

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant nominal assigné sous 230 V AC15	4 A
---	-----

Connectivité

Type de montage	Clipsé
-----------------	--------

Tension

Type de tension d'alimentation	AC
--------------------------------	----

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Conditions d'utilisation

Température de service	-40 - 70 °C
------------------------	-------------

Température de stockage/transport	-40 - 70 °C
-----------------------------------	-------------

Puissance

Puissance dissipée totale sous IN	0 W
-----------------------------------	-----

Sécurité

Indice de protection IP	IP2X
-------------------------	------

Durabilité

Sans halogène	Oui
---------------	-----

Conformité REACH	Oui
------------------	-----

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----