



HWX048HSA

Contacto auxiliar de señalización de defecto HW2/4 (FS)

Características técnicas

Corriente eléctrica

Corriente nominal 230 V AC15 4 A

Conectividad

Tipo de montaje Montaje por clic

Tensión

Tipo de alimentación de tensión CA

Frecuencia

Frecuencia 50 - 60 Hz

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento -40 - 70 °C

Temperatura de almacenamiento/transporte -40 - 70 °C

Potencia

Potencia total disipada en condiciones de Intensidad nominal 0 W

Seguridad

Clase de protección de entrada (IP) IP2X

Sostenibilidad

Sin halógenos Sí

Conforme REACH Sí

Conforme RoHS Sí