



HWX048HSA

Contacto auxiliar de señalización de defecto HW2/4 (FS)

Características técnicas

Corriente eléctrica

Corriente nominal 230 V AC15	4 A
------------------------------	-----

Conectividad

Tipo de montaje	Montaje por clic
-----------------	------------------

Tensión

Tipo de alimentación de tensión	CA
---------------------------------	----

Frecuencia

Frecuencia	50 - 60 Hz
------------	------------

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento	-40 - 70 °C
Temperatura de almacenamiento/transporte	-40 - 70 °C

Potencia

Potencia total disipada en condiciones de Intensidad nominal	0 W
--	-----

Seguridad

Índice de protección IP	IP2X
-------------------------	------

Sostenibilidad

Sin halógenos	Sí
REACH – libre de SVHC	Sí
Conforme con RoHS	Sí