



HWX048HSA

### Contatto segnalazione intervento (FS) per interruttore hw+ HW2/4

#### Caratteristiche tecniche

##### Corrente

Corrente nominale 230 V AC15 4 A

##### Connettività

Tipo di montaggio/installazione Montaggio a scatto

##### Condizioni di impiego

Tipo di tensione di alimentazione AC

##### Frequenza

Frequenza 50 - 60 Hz

##### Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio -40 - 70 °C

Temperatura di magazzino/trasporto -40 - 70 °C

##### Potenza

Potenza dissipata totale 0 W

##### Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP) IP2X

##### Sostenibilità

Senza alogeni Si

Conformità REACH - SVHC free Si

Conformità ROHS Si