



HWX048HSA

**Contatto segnalazione intervento (FS) per interruttore hw+ HW2/4**

**Caratteristiche tecniche**

**Corrente**

Corrente nominale 230 V AC15

4 A

**Connettività**

Tipo di montaggio/installazione

Montaggio a scatto

**Condizioni di impiego**

Tipo di tensione di alimentazione

AC

**Frequenza**

Frequenza

50 - 60 Hz

**Condizioni d'uso**

Temperatura d'esercizio

-40 - 70 °C

Temperatura di magazzino/trasporto

-40 - 70 °C

**Potenza**

Potenza dissipata totale

0 W

**Protezione**

Classe di protezione dall'ingresso (IP)

IP2X

**Sostenibilità**

Senza alogenri

Si

Conformità REACh – SVHC free

Si

Conformità ROHS

Si