



HWX048HSA

### Cont. de defeito (FS) HW2/4

### Características técnicas

#### Corrente elétrica

Corrente nominal 230 V AC15	4 A
-----------------------------	-----

#### Conetividade

Tipo de montagem	Montagem de clique
------------------	--------------------

#### Tensão

Tipo de alimentação de tensão	CA (abreviatura)
-------------------------------	------------------

#### Frequência

Frequência	50 - 60 Hz
------------	------------

#### Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-40 - 70 °C
------------------------------	-------------

Temperatura de armazenamento/transporte	-40 - 70 °C
---	-------------

#### Potência

Potência total dissipada em IN	0 W
--------------------------------	-----

#### Segurança

Índice de proteção IP	IP2X
-----------------------	------

#### Sustentabilidade

Livre de halógeno	Sim
-------------------	-----

REACH - livre de SVHC	Sim
-----------------------	-----

Conformidade RoHs	Sim
-------------------	-----