



UW-AB-L2N

Uniway-Adapter Bi-Connect 80 A, 2P, L2N, 36 mm

Technische Eigenschaften

Abmessungen

| | |
|--------|-------|
| Breite | 36 mm |
|--------|-------|

Architektur

| | |
|-----------|---|
| Polanzahl | 2 |
|-----------|---|

| | |
|--------|----|
| Polart | 2P |
|--------|----|

Elektrischer Strom

| | |
|-----------|------|
| Nennstrom | 80 A |
|-----------|------|

Spannung

| | |
|--------------|-------------|
| Nennspannung | 690 - 690 V |
|--------------|-------------|

| | |
|-------------------------------|-------------|
| Bemessungsbetriebsspannung Ue | 400 - 690 V |
|-------------------------------|-------------|

Einsatzbedingungen

| | |
|----------------------------|-------------|
| Lager-/Transporttemperatur | -25 - 70 °C |
|----------------------------|-------------|

Nachhaltigkeit

| | |
|-------------|----|
| Halogenfrei | Ja |
|-------------|----|

| | |
|---------------|----|
| REACH-konform | Ja |
|---------------|----|

| | |
|--------------|----|
| RoHS-konform | Ja |
|--------------|----|

Abbildungen | Zeichnungen

