



722_226_230

uniway Universaladapter 40 A, 2P, L3N, 36 mm

Technische Eigenschaften

Abmessungen

| | |
|--------|-------|
| Breite | 36 mm |
|--------|-------|

Architektur

| | |
|-----------|---|
| Polanzahl | 2 |
|-----------|---|

Polart

2P

Elektrischer Strom

| | |
|-----------|------|
| Nennstrom | 40 A |
|-----------|------|

Spannung

| | |
|--------------|-------------|
| Nennspannung | 690 - 690 V |
|--------------|-------------|

| | |
|-------------------------------|-------------|
| Bemessungsbetriebsspannung Ue | 400 - 690 V |
|-------------------------------|-------------|

Einsatzbedingungen

| | |
|----------------------------|-------------|
| Lager-/Transporttemperatur | -25 - 70 °C |
|----------------------------|-------------|

Nachhaltigkeit

| | |
|-------------|----|
| Halogenfrei | Ja |
|-------------|----|

| | |
|---------------|----|
| REACH-konform | Ja |
|---------------|----|

| | |
|--------------|----|
| RoHS-konform | Ja |
|--------------|----|

Abbildungen | Zeichnungen

