



FWB42K5

Feldverteiler AP, univers, IP44, SKII, 48 PLE+Mediafeld, 650x550x161mm, QC

Technische Eigenschaften

Installation, Montage

| | |
|---------------------------|---------|
| Geeignet für Außenbereich | Nein |
| Montage auf | Aufputz |

Elektrischer Strom

| | |
|-----------|-------|
| Nennstrom | 125 A |
|-----------|-------|

Ausstattung

| | |
|-------------------------------|------|
| Anzahl der Schienen | 4 |
| Anzahl Reihen | 4 |
| Anzahl Felder | 2 |
| Mit Schloss | Nein |
| Mit Neutralleiterklemmenblock | Nein |

Kapazität

| | |
|---------------|----|
| Anzahl Module | 48 |
|---------------|----|

Funktionen

| | |
|------------------------|----|
| Mit Leitungseinführung | Ja |
|------------------------|----|

Abmessungen

| | |
|--------------|--------|
| Höhe | 650 mm |
| Breite | 550 mm |
| Tiefe | 165 mm |
| Einbauhöhe | 650 mm |
| Einbaubreite | 550 mm |

Abdeckung, Tür

| | |
|----------------------------|-------------------------|
| Ausführung des Handgriffes | Klapgriff mit Vorreiber |
|----------------------------|-------------------------|

Abmessungen

| | |
|-----------------------------|----|
| Breite in Teilungseinheiten | 24 |
|-----------------------------|----|

Abdeckung, Tür

| | |
|------------------------------|------|
| Mit transparentem Deckel/Tür | Nein |
|------------------------------|------|

Anschluss

| | |
|---------------------------------|---|
| Anzahl der Leitungseinführungen | 8 |
|---------------------------------|---|

Werkstoff

| | |
|------------|-----------|
| Werkstoff | Stahl |
| RAL Nummer | 9010 |
| Farbe | Reinweiss |

Ausstattung

| | |
|-------------------------|----|
| Mit Erdungsklemmenblock | Ja |
|-------------------------|----|

Werkstoff

| | |
|-------------------------|--|
| Werkstoff Montageplatte | Acrylnitril-Styrol-Acrylester (ASA) Polycarbonat (PC) |
|-------------------------|--|

Ausstattung

| | |
|-------------------|----|
| Mit Montageplatte | Ja |
|-------------------|----|

Sicherheit

| | |
|--------------------|--------------------------------|
| Schutzklasse | Schutzklasse II |
| Stossfestigkeit IK | IK09 |
| Schutzart IP | IP44 |
| Schliessungstyp | Stangenschloss Ohne Schloss |

Nachhaltigkeit

RoHS-konform

Ja