



722_218_160

uniway bloc d'alimentation 160 A, 4P, L1L2L3N, 108 mm

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal 160 A

Architecture

Nombre de pôles 4

Dimensions

Hauteur 77.60 mm

Largeur 108 mm

Profondeur 100 mm

Capacité

Nombre de modules 6

Installation, montage

Couple de serrage 6 - 6 Nm

Durabilité

Sans halogène Oui

Conforme à la directive RoHS Oui

Illustrations | dessins

