



30863515

Kontroll-Wechselschalter-Einsatz mit Wippe W.1 grau LT

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Schaltstrom	10 A
-------------	------

Installation, Montage

Montage auf	Unterputz Aufputz
-------------	----------------------

Spannung

Nennspannung	250 V
--------------	-------

Werkstoff

Farbe	Grau
RAL Nummer	7011
Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Thermoplast
Oberfläche	Unbehandelt

Kennzeichnung

Zusammenstellung	Steuerelement
------------------	---------------

Konnektivität

Montageart	Schraubbefestigung
------------	--------------------

Bedienelemente und Anzeigen

Anzahl der Tasten	1
-------------------	---

Abmessungen

Abmessungen	70 x 70 mm
Einbautiefe	12 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen	0 mm

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP55
--------------------------------	------

Architektur

Steuer-/Bedienelement	Vollflächige Wippe
-----------------------	--------------------

Elektrischer Strom

Nennstrom	10 A
-----------	------

Texte

Montageart	Für Schraubbefestigung
Anschlussart	Mit N-Klemme Mit Steckklemme
Beleuchtung	Mit roter 230-V-LED-Einheit Für Kontrollschaltung
Schaltart/Variante	Wechsel

Nachhaltigkeit

REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja