



LVZV2MDIP2X

Einspeiseklemme für LV IP2X-System, V2MD bis 240mm² sm / 300mm² rm

Technische Eigenschaften

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter (RM)	35 - 300 mm ²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter (SM)	35 - 240 mm ²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter (RE)	35 - 300 mm ²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter (SE)	35 - 240 mm ²

Abmessungen

Höhe	130 mm
Breite	43 mm
Tiefe	120 mm

Elektrischer Strom

Nennstrom	1250 A
-----------	--------

Texte

Montageart	Geeignet für Flachschiene
------------	---------------------------