



30653512



Технічні характеристики

Матеріали

Код RAL 9010

Напруга

Номінальна напруга 250 V

Електричний струм

Комутаційний струм 10 A

Безпека

Клас захисту від проникнення (IP) IP55

Умови використання

Робоча температура -25 - 35 °C

Сумісний із

W.1

Sustainability

Без галогену Yes

Відповідність REACH Yes

Відповідність RoHS Yes