



35663502

**Kontroll-Wechselschalter mit Aufdruck Heizung AP W.1 polarweiß LT**

**Technische Eigenschaften**

**Elektrischer Strom**

Schaltstrom	10 A
-------------	------

**Installation, Montage**

Montage auf	Aufputz
-------------	---------

**Spannung**

Nennspannung	250 V
--------------	-------

**Werkstoff**

Farbe	Polarweiß
RAL Nummer	9010
Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Thermoplast
Oberfläche	Unbehandelt

**Konnektivität**

Montageart	Schraubbefestigung
------------	--------------------

**Abmessungen**

Abmessungen	70.80 x 70.80 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen	0 mm

**Sicherheit**

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP55
Stoßfestigkeit IK	IK07

**Texte**

Montageart	Für Schraubbefestigung
Anschlussart	Mit N-Klemme Mit Steckklemme
Beleuchtung	Mit blauer 230-V-LED-Einheit Für Kontrollschaltung
Schaltart/Variante	Wechsler

**Nachhaltigkeit**

REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja