



35623502

**Kontroll-Ausschalter 2polig, Aufdruck Heizung, 0 und 1 AP W.1 polarweiß LT**

**Technische Eigenschaften**

**Elektrischer Strom**

Schaltstrom	10 A
-------------	------

**Installation, Montage**

Montage auf	Aufputz
-------------	---------

**Spannung**

Nennspannung	250 V
--------------	-------

**Werkstoff**

Farbe	Polarweiß
RAL Nummer	9010
Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Thermoplast
Oberfläche	Unbehandelt

**Konnektivität**

Montageart	Schraubbefestigung
------------	--------------------

**Abmessungen**

Abmessungen	55 x 55 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen	0 mm

**Sicherheit**

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP55
Stoßfestigkeit IK	IK07

**Texte**

Montageart	Für Schraubbefestigung
Anschlussart	Mit Steckklemme
Beleuchtung	Mit roter 230-V-LED-Einheit Für Kontrollschaltung
Schaltart/Variante	2-polig

**Nachhaltigkeit**

REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja