



35623502

Int. x contr. a 2 poli con stampa "Heizung - 0 - I" AP Serie W.1 bianco pol. op.

Caratteristiche tecniche

Corrente

Corrente di commutazione 10 A

Installazione, montaggio

Montaggio su Montaggio a parete

Condizioni di impiego

Tensione nominale 250 V

Materiali

Colore Bianco polare

Codice RAL 9010

finitura superficiale Opaco

Materiale Materiale termoplastico

Trattamento Non trattato

Connettività

Tipo di montaggio/installazione Fissaggio a vite

Serie

Serie 55 x 55 mm

Profondità delle scatole da incasso 0 mm

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP) IP55

Resistenza agli urti IK IK07

Testo

Tipo di montaggio Per fissaggio a vite

Tipo di connessione Con morsetto a molla

Illuminazione Con gruppo LED rosso da 230 V
Per controllo accensione

Tipo di commutazione 2 polo

Sostenibilità

Conformità REACH - SVHC free Sì

Conformità ROHS Sì