



30763552

**Wechselschalter mit Beschriftungsfeld AP W1 polarweiß LT**

**Technische Eigenschaften**

**Elektrischer Strom**

Schaltstrom	10 A
-------------	------

**Installation, Montage**

Montage auf	Aufputz
-------------	---------

**Spannung**

Nennspannung	250 V
--------------	-------

**Werkstoff**

Farbe	Polarweiß
RAL Nummer	9010
Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Thermoplast
Oberfläche	Unbehandelt

**Kennzeichnung**

Zusammenstellung	Basiselement mit Komplettgehäuse
------------------	----------------------------------

**Konnektivität**

Montageart	Schraubbefestigung
------------	--------------------

**Bedienelemente und Anzeigen**

Anzahl der Tasten	1
-------------------	---

**Abmessungen**

Abmessungen	16 x 50 mm
Einbautiefe	0 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen	0 mm

**Sicherheit**

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP55
--------------------------------	------

**Elektrischer Strom**

Nennstrom	10 A
-----------	------

**Texte**

Montageart	Für Schraubbefestigung
Anschlussart	Mit N-Klemme Mit Steckklemme
Beleuchtung	Mit blauer 230-V-LED-Einheit Für Beleuchtung
Schaltart/Variante	Wechsel

**Nachhaltigkeit**

REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja