



50453512

Tehničke karakteristike

Električna struja

Trenutačna kontaktna struja 10 A

Napon

Nazivni napon 250 V

Arhitektura

Kontrolni/radni element Tipka

Materijali

Boja Polarna bijela

Obrada površine Mat

Materijal Termoplastika

Obrada Neobrađeno

Transparentno Ne

Dimenzije

Visina 70 mm

Širina 70 mm

Dubina 45 mm

Montažna dubina ugradbenih kutija 0 mm

Instalacija, montaža

Montiranje na PŽ montaža
Nadgradna/NŽ

Kontrole i indikatori

Broj tipki 1

Vrsta tastera Taster

Sa povratnim signalnim kontaktom Ne

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa IP55

Otpornost na udarce IK IK05

Pribor

Ima polje za označavanje Ne

Uvjeti korištenja

Radna temperatura -25 - 35 °C

Tekst

Otisak Bez otiska/natpisa

Način instalacije Za pričvršćivanje vijcima

Vrsta veze Sa ubodnim stezaljkama

Održivost

Bez halogena Da

REACH-bez SVHC Da

Usklađeno sa RoHS Da