



50453512

## Tryckknappsinsats 1-pol (återfjädrande strömställare) infälld, W.1, IP55, Vit

### Tekniska egenskaper

#### Elektrisk ström

|                        |      |
|------------------------|------|
| Monmentan kontaktström | 10 A |
|------------------------|------|

#### Spänning

|              |       |
|--------------|-------|
| Märkspänning | 250 V |
|--------------|-------|

#### Arkitektur

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Styr/manöverelement | Vippa |
|---------------------|-------|

#### Material

|              |            |
|--------------|------------|
| Färg         | Vit        |
| Ytbehandling | Matt       |
| Material     | Termoplast |
| Behandling   | Obehandlad |
| Transparent  | Nej        |

#### Dimensioner

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Höjd                          | 70 mm |
| Bredd                         | 70 mm |
| Djup                          | 45 mm |
| Inbyggnadsdjup infällda lådor | 0 mm  |

#### Installation, montering

|           |                                               |
|-----------|-----------------------------------------------|
| Montering | Infälld montering<br>Utanpåliggande montering |
|-----------|-----------------------------------------------|

#### Kontroller och indikatorer

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| Antal knappar                       | 1                |
| Antal tryckknappar                  | Enkel tryckknapp |
| Med kontakt för återkopplingssignal | Nej              |

#### Säkerhet

|                     |      |
|---------------------|------|
| Kapslingsklass (IP) | IP55 |
| Slagtålighet IK     | IK05 |

#### Användningsförhållanden

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Driftstemperatur | -25 - 35 °C |
|------------------|-------------|

#### Tillbehör

|               |     |
|---------------|-----|
| Har märksfält | Nej |
|---------------|-----|

#### Text

|                |                     |
|----------------|---------------------|
| Präglad        | Utan symbol         |
| Utförande      | För skruvfästning   |
| Anslutningstyp | Med snabbanslutning |

#### Hållbarhet

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Halogenfri            | Ja |
| REACH-SVHC fri        | Ja |
| RoHS-överensstämmelse | Ja |