



30483515

W.1 Moduł łącznika 2-kl 2-kr uniwersalny schodowy, IP55, szary

Właściwości techniczne

Prąd elektryczny

Prąd załączania	10 A
-----------------	------

Instalacja, montaż

Sposób montażu	Montaż podtynkowy Montaż powierzchniowy
----------------	--

Napięcie

Napięcie znamionowe	250 V
---------------------	-------

Materiały

Kolor	Szary
Kod RAL	7011
Wykończenie powierzchni	Mat
Materiał	Tworzywo termoplastyczne
Obróbka	Stan surowy

Identyfikacja

Konfiguracja elementów	Element sterowania
------------------------	--------------------

Łączność

Rodzaj montażu	Mocowanie śrubowe
----------------	-------------------

Elementy sterujące i wskaźniki

Liczba przycisków	2
-------------------	---

Wymiary

Wymiary	70 x 70 mm
Zakres głębokości wbudowania	12 mm
Wbudowane puszkki podtynkowe	0 mm

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP55
Odporność na uderzenie IK	IK05

Architektura

Element sterujący/obsługowy	Klawisz podwójny
-----------------------------	------------------

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	10 A
-----------------	------

Rodzaj połączenia

Typ złącza/wtyku	Zatrask bagnetowy
------------------	-------------------

Dodatkowe informacje

Montaż	Do mocowania śrubowego
Typ połączenia	Z zaciskami wtykowymi
Oświetlenie	Bez podświetlenia (nie może być podświetlony)
Rodzaj łącznika	Zestyk zmienny/łącznik zmienny

Zrównoważony rozwój

Bezhalogenowe	Tak
Zgodny z REACh - bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak