



30483515

Prekidač, dupli, izmjenični, jezgro, sa odvojenim ulaznim klemama, W.1, siva

Tehničke karakteristike

Električna struja

Struja uklapanja/isklapanja 10 A

Instalacija, montaža

Montiranje na PŽ montaža
Nadgradna/NŽ

Napon

Nazivni napon 250 V

Materijali

Boja Siva
RAL kod 7011
Obrada površine Mat
Materijal Termoplastika
Obrada Neobrađeno

Identifikacija

Raspored konstrukcije Kontrolni element

Povezivost

Vrsta montaže Montaža vijcima

Kontrole i indikatori

Broj tipki 2

Dimenzije

Dimenzije 70 x 70 mm
Ugrađena dubina 12 mm
Montažna dubina ugradbenih kutija 0 mm

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa IP55
Otpornost na udarce IK IK05

Arhitektura

Kontrolni/radni element Dupla tipka

Električna struja

Nazivna struja 10 A

Veza

Vrsta priključka/utikača Bajunetni zasun

Tekst

Način instalacije Za pričvršćivanje vijcima
Vrsta veze Sa ubodnim stezaljkama
Rasvjeta Bez iluminacije (ne može se osvijetliti)
Promjena načina rada Izmjenični kontakt/izmjenični prekidač

Održivost

Bez halogena Da
REACH-bez SVHC Da
Usklađeno sa RoHS Da