



30483515

Prekidač, dupli, izmjenični, jezgro, sa odvojenim ulaznim klemama, W.1, siva

Tehničke karakteristike

Električna struja

Struja uklapanja/isklapanja	10 A
-----------------------------	------

Instalacija, montaža

Montiranje na	PŽ montaža Montaža u zid/PŽ
---------------	--------------------------------

Napon

Nazivni napon	250 V
---------------	-------

Materijali

Boja	Siva
Obrada površine	Mat

Dimenzije

Dimenzije	70 x 70 mm
Ugrađena dubina	12 mm

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa	IP55
-------------------------------	------

Veza

Vrsta priključka/utikača	Bajunetni zasun
--------------------------	-----------------

Tekst

Vrsta veze	Sa ubodnim stezaljkama
Rasvjeta	Bez iluminacije (ne može se osvijetliti)

Održivost

Bez halogena	Da
Usklađeno sa REACH	Da
Usklađeno sa RoHS	Da