



50453522



Taster, Schließer AP W.1 polarweiß LT

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Taststrom	10 A
-----------	------

Spannung

Nennspannung	250 V
--------------	-------

Architektur

Steuer-/Bedienelement	Vollflächige Wippe
Polanzahl	1

Werkstoff

Farbe	Polarweiß
Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Thermoplast
Oberfläche	Unbehandelt
Transparent	Nein

Abmessungen

Höhe	76 mm
Breite	76 mm

Installation, Montage

Montage auf	Aufputz
-------------	---------

Bedienelemente und Anzeigen

Anzahl der Tasten	1
Ausführung Taster	Einzeltaster
Mit Rückmeldekontakt	Nein

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP55
Stoßfestigkeit IK	IK05

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-25 - 35 °C
--------------------	-------------

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld	Nein
-----------------------	------

Texte

Aufdruck	Ohne Aufdruck
Montageart	Für Schraubbefestigung
Dichtung	Mit vollflächiger Dichtung an der Gehäuserückseite für rückseitige Leitungseinführung und Putzausgleich
Anschluss mit Kabelschuh	Mit Wago 2-Leiter Verbindungsklemme für Verdrahtung Mit 2 Einrastplätzen für Wago 2-Leiter Verbindungsklemmen im Gehäuseboden
Anschlussart	Mit Steckklemme

Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja