



50453522



#### Taster, Schließer AP W1 polarweiß LT

##### Technische Eigenschaften

###### Elektrischer Strom

Taststrom	10 A
-----------	------

###### Spannung

Nennspannung	250 V
--------------	-------

###### Architektur

Steuer-/Bedienelement	Vollflächige Wippe
-----------------------	--------------------

Polanzahl	1
-----------	---

###### Werkstoff

Farbe	Polarweiß
-------	-----------

Glanzgrad	Matt
-----------	------

Werkstoff	Thermoplast
-----------	-------------

Oberfläche	Unbehandelt
------------	-------------

Transparent	Nein
-------------	------

###### Abmessungen

Höhe	76 mm
------	-------

Breite	76 mm
--------	-------

###### Installation, Montage

Montage auf	Aufputz
-------------	---------

###### Bedienelemente und Anzeigen

Anzahl der Tasten	1
-------------------	---

Ausführung Taster	Einzeltaster
-------------------	--------------

Mit Rückmeldekontakt	Nein
----------------------	------

###### Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP55
--------------------------------	------

Stoßfestigkeit IK	IK05
-------------------	------

###### Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-25 - 35 °C
--------------------	-------------

###### Zubehör

Mit Beschriftungsfeld	Nein
-----------------------	------

###### Texte

Aufdruck	Ohne Aufdruck
----------	---------------

Montageart	Für Schraubbefestigung
------------	------------------------

Dichtung	Mit vollflächiger Dichtung an der Gehäuserückseite für rückseitige Leitungseinführung und Putzausgleich
----------	---

Anschluss mit Kabelschuh	Mit Wago 2-Leiter Verbindungsklemme für Verdrahtung Mit 2 Einrastplätzen für Wago 2-Leiter Verbindungsklemmen im Gehäuseboden
--------------------------	--

Anschlussart	Mit Steckklemme
--------------	-----------------

###### Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
-------------	----

REACH-SVHC frei	Ja
-----------------	----

RoHS-konform	Ja
--------------	----