



50453522



Technické vlastnosti

Elektrický proud

Dotykový proud 10 A

Napětí

Jmenovité napětí 250 V

Architektura

Řídicí/ovládací prvek Jednonásobná klapka

Počet pólů 1

Materiál

Barva Polární bílá

Povrchová úprava Matná

Materiál Termoplast

Povrch Neošetřený

Průhledné Ne

Rozměry

Výška 76 mm

Šířka 76 mm

Instalace, montáž

Montáž Montáž na omítku

Ovládací prvky a indikátory

Počet tlačítek 1

Typ tlačítka Jednoduché tlačítko

Se signálním kontaktem zpětné vazby Ne

Bezpečnost

Stupeň krytí IP IP55

Mechanická odolnost IK IK05

Příslušenství

Popisové pole Ne

Podmínky použití

Provozní teplota -25 - 35 °C

Texty

Potisk Bez potisku

Způsob montáže Pro přišroubování

Těsnění S celoplošným těsněním na zadní straně krytu pro zavedení vedení zezadu a vyrovnání s omítkou

Svorka S dvou vodičovou připojovací svorkovnicí Wago pro zapojení Se dvěma místy pro zacvaknutí dvou vodičových připojovacích svorek Wago v podlahovém pouzdře

Typ připojení S bezšroubovými svorkami

Udržitelnost

Neobsahuje halogeny Ano

V souladu s nařízením REACH Ano

V souladu se směrnicí RoHS Ano