



LVZMS240-600

Ampèremètre 240/5A 2.5VA pour Transformateur de courant 600A, enfichable

Caractéristiques techniques

Alimentation électrique

Tension d'alimentation 230 V AC

Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

Dimensions

Hauteur 72 mm

Largeur 72 mm

Profondeur 44 mm

Durabilité

Conformité REACH Oui

Conforme à la directive RoHS Oui