



LVZMS240-600

Ampèremètre 240/5A 2.5VA pour Transformateur de courant 600A, enfichable

Caractéristiques techniques

Alimentation électrique

Tension d'alimentation	230 V AC
------------------------	----------

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Dimensions

Hauteur	72 mm
Largeur	72 mm
Profondeur	44 mm

Durabilité

Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui