



30863535

**Wechselschalter-Einsatz mit Wippe und Beschriftungsfeld beleuchtet W.1 grau LT**

**Technische Eigenschaften**

**Elektrischer Strom**

Schaltstrom 10 A

**Installation, Montage**

Montage auf Unterputz  
Aufputz

**Spannung**

Nennspannung 250 V

**Werkstoff**

Farbe Grau

RAL Nummer 7011

Glanzgrad Matt

Werkstoff Thermoplast

Oberfläche Unbehandelt

**Kennzeichnung**

Zusammenstellung Steuerelement

**Konnektivität**

Montageart Schraubbefestigung

**Bedienelemente und Anzeigen**

Anzahl der Tasten 1

**Abmessungen**

Abmessungen 55 x 55 mm

Einbautiefe 12 mm

Einbautiefe Unterputz-Dosen 0 mm

Höhe des P-Touch-Bandes für das Beschriftungsfeld 12 mm

**Sicherheit**

IP-Klasse (Ingress Protection) IP55

**Architektur**

Steuer-/Bedienelement Vollflächige Wippe

**Elektrischer Strom**

Nennstrom 10 A

**Texte**

Montageart Für Schraubbefestigung

Anschlussart Mit N-Klemme  
Mit Steckklemme

Beleuchtung Mit blauer 230-V-LED-Einheit  
Für Beleuchtung

Schaltart/Variante Wechsel

**Nachhaltigkeit**

REACH-SVHC frei Ja

RoHS-konform Ja