



50763552



Taster, Wechsler mit Beschriftungsfeld beleuchtbar AP W.1 polarweiß LT

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Taststrom 10 A

Spannung

Nennspannung 250 V

Werkstoff

Farbe Polarweiß
Glanzgrad Matt
Werkstoff Thermoplast
Oberfläche Unbehandelt
Transparent Nein

Abmessungen

Höhe 55 mm
Breite 55 mm
Tiefe 41 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen 0 mm
Höhe des P-Touch-Bandes für das Beschriftungsfeld 12 mm

Installation, Montage

Montage auf Aufputz

Bedienelemente und Anzeigen

Anzahl der Tasten 1
Ausführung Taster Einzeltaster
Mit Rückmeldekontakt Nein

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection) IP55
Stoßfestigkeit IK IK05

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur -25 - 35 °C

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld Ja

Texte

Aufdruck Ohne Aufdruck
Montageart Für Schraubbefestigung
Beleuchtung Mit blauer 230-V-LED-Einheit
Dichtung Mit vollflächiger Dichtung an der Gehäuserückseite für rückseitige Leitungseinführung und Putzausgleich
Anschluss mit Kabelschuh Mit Wago 2-Leiter Verbindungsklemme für Verdrahtung
Mit 2 Einrastplätzen für Wago 2-Leiter Verbindungsklemmen im Gehäuseboden
Anschlussart Mit N-Klemme
Mit Steckklemme

Nachhaltigkeit

REACH-SVHC frei Ja
RoHS-konform Ja