



30483512

**Doppel-Wechselschalter-Einsatz mit Wippe 2fach, getr. Eingangskl. W.1 polarw LT**

**Technische Eigenschaften**

**Elektrischer Strom**

Schaltstrom 10 A

**Installation, Montage**

Montage auf Unterputz  
Aufputz

**Spannung**

Nennspannung 250 V

**Werkstoff**

Farbe Polarweiß

RAL Nummer 9010

Glanzgrad Matt

Werkstoff Thermoplast

Oberfläche Unbehandelt

**Kennzeichnung**

Zusammenstellung Steuerelement

**Konnektivität**

Montageart Schraubbefestigung

**Bedienelemente und Anzeigen**

Anzahl der Tasten 2

**Abmessungen**

Abmessungen 70 x 70 mm

Einbautiefe 12 mm

Einbautiefe Unterputz-Dosen 0 mm

**Sicherheit**

IP-Klasse (Ingress Protection) IP55

Stoßfestigkeit IK IK05

**Architektur**

Steuer-/Bedienelement Geteilte Wippe

**Elektrischer Strom**

Nennstrom 10 A

**Anschluss**

Anschluss-/Steckertyp Bajonettverschluss

**Texte**

Montageart Für Schraubbefestigung

Anschlussart Mit Steckklemme

Beleuchtung Ohne Beleuchtung (nicht beleuchtbar)

Schaltart/Variante Wechsel-/Wechselschalter

**Nachhaltigkeit**

Halogenfrei Ja

REACH-SVHC frei Ja

RoHS-konform Ja