



30483512

Deviat. doppio con Bilanc. doppio mors. ingr. sep. Serie W.1 bianco pol. opac

Caratteristiche tecniche

Corrente

Corrente di commutazione	10 A
--------------------------	------

Installazione, montaggio

Montaggio su	Montaggio a incasso Montaggio a parete
--------------	---

Condizioni di impiego

Tensione nominale	250 V
-------------------	-------

Materiali

Colore	Bianco polare
Codice RAL	9010
finitura superficiale	Opaco
Materiale	Materiale termoplastico
Trattamento	Non trattato

Identificazione

Disposizione di montaggio	Elemento di controllo
---------------------------	-----------------------

Connettività

Tipo di montaggio/installazione	Fissaggio a vite
---------------------------------	------------------

Controlli e indicatori

Numero di tasti	2
-----------------	---

Serie

Serie	70 x 70 mm
Profondità di installazione	12 mm
Profondità delle scatole da incasso	0 mm

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP55
Resistenza agli urti IK	IK05

Architettura

Elemento di controllo/comando	Doppio bilanciere
-------------------------------	-------------------

Corrente

Corrente nominale	10 A
-------------------	------

Connessione

Tipo di connettore	Chiusura a baionetta
--------------------	----------------------

Testo

Tipo di montaggio	Per fissaggio a vite
Tipo di connessione	Con morsetto a molla
Illuminazione	Senza illuminazione (non può essere illuminato)
Tipo di commutazione	Contatto di commutazione/commutatore

Sostenibilità

Senza alogenri	Si
Conformità REACh - SVHC free	Si
Conformità ROHS	Si