



30483512

Tehničke karakteristike

Električna struja

Struja uklapanja/isklapanja	10 A
-----------------------------	------

Instalacija, montaža

Montiranje na	PŽ montaža Montaža u zid/PŽ
---------------	--------------------------------

Napon

Nazivni napon	250 V
---------------	-------

Materijali

Obrada površine	Mat
-----------------	-----

Dimenzije

Dimenzije	70 x 70 mm
-----------	------------

Ugrađena dubina	12 mm
-----------------	-------

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa	IP55
-------------------------------	------

Veza

Vrsta priključka/utikača	Bajunetni zasun
--------------------------	-----------------

Tekst

Vrsta veze	Sa ubodnim stezaljkama
------------	------------------------

Rasvjeta	Bez iluminacije (ne može se osvijetliti)
----------	--

Održivost

Bez halogena	Da
--------------	----

Usklađeno sa REACH	Da
--------------------	----

Usklađeno sa RoHS	Da
-------------------	----