



30483512

Technické vlastnosti

Elektrický proud

Spínací proud 10 A

Instalace, montáž

Montáž Zapuštěná montáž
Montáž na omítku

Napětí

Jmenovité napětí 250 V

Materiál

Barva Polární bílá
Kód RAL 9010
Povrchová úprava Matná
Materiál Termoplast
Povrch Neošetřený

Identifikace

Montážní uspořádání Řídicí prvek

Konektivita

Druh montáže Upevnění šrouby

Ovládací prvky a indikátory

Počet tlačítek 2

Rozměry

Rozměry 70 x 70 mm
Vestavěná hloubka 12 mm
Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž 0 mm

Bezpečnost

Stupeň krytí IP IP55
Mechanická odolnost IK IK05

Architektura

Řídicí/ovládací prvek Dvojnásobná klapka

Elektrický proud

Jmenovitý proud 10 A

Připojení

Typ konektoru/zástrčky Bajonetová západka

Texty

Způsob montáže Pro přišroubování
Typ připojení S bezšroubovými svorkami
Osvětlení Bez osvětlení (nelze osvětlit)
Způsob zapojení Přepínací kontakt/přepínač

Udržitelnost

Neobsahuje halogeny Ano
V souladu s nařízením REACH Ano
V souladu se směrnicí RoHS Ano