



30483512

Технічні характеристики

Електричний струм

Комутаційний струм	10 A
--------------------	------

Установлення, монтаж

Монтаж на	Внутрішня установка Поверхневий монтаж
-----------	---

Напруга

Номінальна напруга	250 V
--------------------	-------

Матеріали

Colour	Полярна білизна
Код RAL	9010
Обробка поверхні	Матовий
Матеріал	Термопластик
Обробка	Необроблений

Ідентифікація

Схема монтажу	Елемент керування
---------------	-------------------

Підключення

Тип монтажу	Монтаж гвинтами
-------------	-----------------

Елементи керування та індикатори

Кількість кнопок	2
------------------	---

Розміри

Розміри	70 x 70 mm
Вбудована глибина	12 mm
Вбудовувані коробки прихованого монтажу	0 mm

Безпека

Клас захисту від проникнення (IP)	IP55
Ударостійкість IK	IK05

Архітектура

Елемент керування/функціонування	Подвійний кулісний перемикач
----------------------------------	------------------------------

Електричний струм

Номінальний струм	10 A
-------------------	------

Під'єднання

Тип роз'єму/штекера	багнетний замок
---------------------	-----------------

Тексти

Режим встановлення	Для гвинтового кріплення
Тип з'єднання	Зі вставними клемми
Освітлення	Без освітлення (не може бути освітлений)
Тип перемикання	Перемикаючий контакт/перемикач

Sustainability

Без галогену	Так
REACH-SVHC free	Так
Відповідність RoHS	Так