Karta katalogowa
5361828986



5361828986

B.Kwadrat Gniazdo podwójne z uziemieniem kompletne, antracyt

Właściwości techniczne

Napięcie	
Napięcie znamionowe	250 V
Prąd elektryczny	
Prąd znamionowy In	16 A
Częstotliwość	
Częstotliwość	50 - 60 Hz
Materiały	
Kod RAL	Podobne do RAL 7021
Powierzchnia	Mat
Materiał	Termoplast
Wykończenie	Barwiony
Wymiary	
Wysokość	121,50 mm
Szerokość	80,50 mm
Głębokość	50 mm
Wbudowane puszki podtynkowe	30 mm
Instalacja, montaż	
Sposób montażu	Montaż podtynkowy
Łączność	
Typ połączenia	Zaciski śrubowe
Rodzaj montażu	Montaż zaciskowy Połączenie śrubowe
Sprzęt	
Typ złącza/wtyku gniazdo	Z uziemieniem
Obrócona wkładka centralna	Nie
Z pokrywą uchylną	Nie
Z okrągłym ochronnym bolcem uziemiającym	Tak
Z lampką sygnalizacyjną	Nie
Akcesoria	
Pole opisowe	Nie
Pojemność	
Liczba modułów	2
Bezpieczeństwo	
Z przesłonami styków	Nie
Odporność na uderzenie IK	IK02
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP20
Funkcje	
Z podświetleniem orientacyjnym	Nie
Z oświetleniem funkcyjnym	Nie
Identyfikacja	
Z nadrukiem	Nie
Dodatkowe informacje	
Typ połączenia	Z zaciskami śrubowymi
Zrównoważony rozwój	
Zgodność z RoHS	Tak