



30423512

**Ausschalter-Einsatz 2-polig mit Wippe und Aufdruck '0' und '1' W.I polarweiß LT**

**Technische Eigenschaften**

**Elektrischer Strom**

Schaltstrom	10 A
-------------	------

**Installation, Montage**

Montage auf	Unterputz Aufputz
-------------	----------------------

**Spannung**

Nennspannung	250 V
--------------	-------

**Werkstoff**

Farbe	Polarweiß
RAL Nummer	9010
Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Thermoplast
Oberfläche	Unbehandelt

**Kennzeichnung**

Zusammenstellung	Steuerelement
------------------	---------------

**Konnektivität**

Montageart	Schraubbefestigung
------------	--------------------

**Bedienelemente und Anzeigen**

Anzahl der Tasten	1
-------------------	---

**Abmessungen**

Abmessungen	76 x 76 mm
Einbautiefe	12 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen	0 mm

**Sicherheit**

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP55
--------------------------------	------

**Architektur**

Steuer-/Bedienelement	Vollflächige Wippe
-----------------------	--------------------

**Elektrischer Strom**

Nennstrom	10 A
-----------	------

**Texte**

Montageart	Für Schraubbefestigung
Anschlussart	Mit N-Klemme Mit Steckklemme
Schaltart/Variante	2x 1-polig Aus

**Nachhaltigkeit**

Halogenfrei	Ja
REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja