



30423512

Prekidač, 2-polni, jezgro, oznake "0" i "1", mod.umetak, W.1, p.bijela mat

#### Tehničke karakteristike

##### Električna struja

|                             |      |
|-----------------------------|------|
| Struja uklapanja/isklapanja | 10 A |
|-----------------------------|------|

##### Instalacija, montaža

|               |                                |
|---------------|--------------------------------|
| Montiranje na | PŽ montaža<br>Montaža u zid/PŽ |
|---------------|--------------------------------|

##### Napon

|               |       |
|---------------|-------|
| Nazivni napon | 250 V |
|---------------|-------|

##### Materijali

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Boja            | Polarna bijela |
| Obrada površine | Mat            |
| Materijal       | Termoplastika  |
| Obrada          | Neobrađeno     |

##### Kontrole i indikatori

|            |   |
|------------|---|
| Broj tipki | 1 |
|------------|---|

##### Dimenzije

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Dimenzije       | 70 x 70 mm |
| Ugrađena dubina | 12 mm      |

##### Sigurnost

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| Ingress Protection (IP) klasa | IP55 |
|-------------------------------|------|

##### Tekst

|            |                                       |
|------------|---------------------------------------|
| Vrsta veze | Sa N-klemom<br>Sa ubodnim stezaljkama |
|------------|---------------------------------------|

##### Održivost

|                    |    |
|--------------------|----|
| Bez halogena       | Da |
| Usklađeno sa REACH | Da |
| Usklađeno sa RoHS  | Da |