



25513

Thermostat ambiance électronique saillie chauff élec avec entrée fil pilote 230V

Caractéristiques techniques

Architecture

Type d'organe de commande	Rotatif
---------------------------	---------

Courant électrique

Courant de commutation max.	10 A
-----------------------------	------

Alimentation électrique

Tension d'alimentation	230 V
------------------------	-------

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Dimensions

Hauteur	80 mm
Largeur	80 mm
Profondeur	30 mm

Ecran

Avec écran d'affichage	Non
------------------------	-----

Équipement

Type de thermostat	Electronique avec entrée fil pilote
Type de sonde	Electronique
Avec chauffage	Oui

Sécurité

Classe de protection (IP)	IP30
---------------------------	------

Raccordement

Type de contacts	1x inverseur
------------------	--------------

Compatibilité

Type de commande HVAC	chauffage électrique
-----------------------	----------------------

Conditions d'utilisation

Classe d'efficacité énergétique	IV (2%)
---------------------------------	---------

Textes

Recyclage thermique	Sans recyclage thermique
---------------------	--------------------------

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----