



25513

### Thermostat ambience électronique saillie chauf élec avec entrée fil pilote 230V

#### Caractéristiques techniques

##### Architecture

Type d'organe de commande

Rotatif

##### Courant électrique

Courant de commutation max.

10 A

##### Alimentation électrique

Tension d'alimentation

230 V

##### Fréquence

Fréquence

50 - 60 Hz

##### Dimensions

Hauteur

80 mm

Largeur

80 mm

Profondeur

30 mm

##### Ecran

Avec écran d'affichage

Non

##### Equipement

Type de thermostat

Électronique avec entrée fil pilote

Type de sonde

Électronique

Avec chauffage

Oui

##### Sécurité

Classe de protection (IP)

IP30

##### Raccordement

Type de contacts

1x inverseur

##### Compatibilité

Type de commande HVAC

chauffage électrique

##### Conditions d'utilisation

Classe d'efficacité énergétique

IV (2%)

##### Textes

Recyclage thermique

Sans recyclage thermique

##### Durabilité

Conforme à la directive RoHS

Oui