



6130763512

#### Wechselschalter-Einsatz mit Wippe W1 polarweiß LT

##### Technische Eigenschaften

###### Elektrischer Strom

Schaltstrom	10 A
-------------	------

###### Installation, Montage

Montage auf	Unterputz Aufputz
-------------	----------------------

###### Spannung

Nennspannung	250 V
--------------	-------

###### Werkstoff

Farbe	Polarweiß
RAL Nummer	9010
Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Thermoplast
Oberfläche	Unbehandelt

###### Kennzeichnung

Zusammenstellung	Steuerelement
------------------	---------------

###### Konnektivität

Montageart	Schraubbefestigung
Mit Krallenbefestigung	Nein

###### Bedienelemente und Anzeigen

Anzahl der Tasten	1
-------------------	---

###### Abmessungen

Abmessungen	70 x 70 mm
Einbautiefe	12 mm

###### Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP55
Stoßfestigkeit IK	IK05

###### Architektur

Steuer-/Bedienelement	Vollflächige Wippe
-----------------------	--------------------

###### Elektrischer Strom

Nennstrom	10 A
-----------	------

###### Texte

Montageart	Für Schraubbefestigung
Anschlussart	Mit Steckklemme
Schaltart/Variante	Wechsel

###### Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja