



S-R300

Borne à cage SILAS Gr.2/3 pour conducteur Cu et Alu max. 300mm²

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal 630 A

Fusible

Taille de l'élément fusible NH2-NH3

Connectivité

Type de connection / prise Raccordement par serrage

Raccordement

Section de raccordement en câble rigide 95 - 300 mm²

Section de raccordement en câble rigide 95 - 300 mm²

Section de raccordement en câble rigide 120 - 300 mm²

Dimensions

Largeur 40.50 mm

Profondeur 28 mm