



30723502

## Ausschalter 2-polig mit Aufdruck 0 und 1 AP W.1 polarweiß LT

### Technische Eigenschaften

#### Elektrischer Strom

Schaltstrom 10 A

#### Installation, Montage

Montage auf Aufputz

#### Spannung

Nennspannung 250 V

#### Werkstoff

Farbe Polarweiß

RAL Nummer 9010

Glanzgrad Matt

Werkstoff Thermoplast

Oberfläche Unbehandelt

#### Kennzeichnung

Zusammenstellung Basiselement mit Komplettgehäuse

#### Konnektivität

Montageart Schraubbefestigung

#### Bedienelemente und Anzeigen

Anzahl der Tasten 1

#### Abmessungen

Abmessungen 76 x 76 mm

Einbautiefe 0 mm

Einbautiefe Unterputz-Dosen 0 mm

#### Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection) IP55

#### Architektur

Steuer-/Bedienelement Vollflächige Wippe

#### Elektrischer Strom

Nennstrom 10 A

#### Texte

Montageart Für Schraubbefestigung

Anschlussart Mit N-Klemme  
Mit Steckklemme

Schaltart/Variante 2x 1-polig Aus

#### Nachhaltigkeit

Halogenfrei Ja

REACH-SVHC frei Ja

RoHS-konform Ja