



50453515

Taster, 1NO, jezgro, W.1, siva mat

Tehničke karakteristike

Električna struja

Trenutačna kontaktna struja	10 A
-----------------------------	------

Napon

Nazivni napon	250 V
---------------	-------

Materijali

Boja	Siva
------	------

Obrada površine	Mat
-----------------	-----

Obrada	Neobrađeno
--------	------------

Transparentno	Ne
---------------	----

Instalacija, montaža

Montiranje na	PŽ montaža Montaža u zid/PŽ
---------------	--------------------------------

Kontrole i indikatori

Broj tipki	1
------------	---

Sa povratnim signalnim kontaktom	Ne
----------------------------------	----

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa	IP55
-------------------------------	------

Uvjeti korištenja

Radna temperatura	-25 - 35 °C
-------------------	-------------

Tekst

Otisak	Bez otiska/natpisa
--------	--------------------

Vrsta veze	Sa ubodnim stezaljkama
------------	------------------------

Održivost

Bez halogena	Da
--------------	----

Usklađeno sa REACH	Da
--------------------	----

Usklađeno sa RoHS	Da
-------------------	----