



35663505

## Technické vlastnosti

### Elektrický proud

|               |      |
|---------------|------|
| Spínací proud | 10 A |
|---------------|------|

### Instalace, montáž

|        |                  |
|--------|------------------|
| Montáž | Montáž na omítku |
|--------|------------------|

### Napětí

|                  |       |
|------------------|-------|
| Jmenovité napětí | 250 V |
|------------------|-------|

### Materiál

|                  |            |
|------------------|------------|
| Barva            | Šedá       |
| Kód RAL          | 7011       |
| Povrchová úprava | Matná      |
| Materiál         | Termoplast |
| Povrch           | Neošetřený |

### Identifikace

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Montážní uspořádání | Základní prvek |
|---------------------|----------------|

### Konektivita

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| Druh montáže | Upevnění šrouby |
|--------------|-----------------|

### Ovládací prvky a indikátory

|                |   |
|----------------|---|
| Počet tlačítek | 1 |
|----------------|---|

### Rozměry

|                                                    |                  |
|----------------------------------------------------|------------------|
| Rozměry                                            | 70.80 x 70.80 mm |
| Vestavěná hloubka                                  | 0 mm             |
| Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž | 0 mm             |

### Bezpečnost

|                        |      |
|------------------------|------|
| Stupeň krytí IP        | IP55 |
| Mechanická odolnost IK | IK07 |

### Architektura

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Řídicí/ovládací prvek | Jednonásobná klapka |
|-----------------------|---------------------|

### Elektrický proud

|                 |      |
|-----------------|------|
| Jmenovitý proud | 10 A |
|-----------------|------|

### Texty

|                 |                                                       |
|-----------------|-------------------------------------------------------|
| Způsob montáže  | Pro přišroubování                                     |
| Typ připojení   | S bezšroubovými svorkami                              |
| Osvětlení       | S červenou jednotkou LED 230 V<br>Pro kontrolní obvod |
| Způsob zapojení | Přepínací kontakt                                     |

### Udržitelnost

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| V souladu s nařízením REACH | Ano |
| V souladu se směrnicí RoHS  | Ano |