



LVZMV1200

Ampèremètre 1200A classe 3 encastré 72x72mm

Caractéristiques techniques

Alimentation électrique

Tension d'alimentation 230 V AC

Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

Dimensions

Hauteur 72 mm

Largeur 72 mm

Profondeur 44 mm

Durabilité

Conformité REACH Oui