



30653515

Prekidač, 1-polni, serijski, jezgro, za žaluzine sa simb.strelice, W.1, siva

Tehničke karakteristike

Materijali

Boja	Siva
------	------

Kontrole i indikatori

Tip prekidača za žaluzine	1-polni prekidač
---------------------------	------------------

Materijali

Obrada površine	Mat
-----------------	-----

Napon

Nazivni napon	250 V
---------------	-------

Električna struja

Struja uklapanja/isklapanja	10 A
-----------------------------	------

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa	IP55
-------------------------------	------

Uvjeti korištenja

Radna temperatura	-25 - 35 °C
-------------------	-------------

Tekst

Promjena načina rada	Sa mehaničkom i električnom blokadom za sprječavanje međusobnog uključivanja
----------------------	--

Vrsta veze	Sa ubodnim stezaljkama
------------	------------------------

Pogodno za

W.1	
-----	--

Održivost

Bez halogena	Da
--------------	----

Usklađeno sa REACH	Da
--------------------	----

Usklađeno sa RoHS	Da
-------------------	----